



BAS - utgår 2019 - NEO ersätter

Primärswitchade 24 V batteribackuper upp till 30 A

BAS XM & BAS XL kan monteras både på vägg och i 19" rack. 19" vinklar medföljer. BAS XM & XL kan utökas med batteribox för längre reservdrifttider. BAS 19" kan endast monteras i 19" rack och behöver därmed kompletteras med batterihylla.

BAS erbjuder hög driftsäkerhet, enkelhet, flertalet tillval och hög verkningsgrad, (85%). BAS har skydd mot överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning. Lysdiod för indikering finns på skåpets front. BAS har en (1) avsäkrad lastutgång som standard och kan utökas med fyra (4), åtta (8) eller tio (10) avsäkrade utgångar.


Larm som standard

- Nätavbrottslarm eller larm för låg batterispänning.
- Sabotagelarm, (finns ej i BAS 19").

BAS kan kompletteras med fler larmfunktioner, se tillvalskort.

BAS XM och BAS XL—24 V batteribackup (U - Utgående produkt läs mer på sida 3.)							
Artikel	E-nummer	Strömuttag	Spänning	Batterikapacitet	Montering	Mått	
	BAS 27 50-XM	5269701	5 A	24 V	2 st. 7,2 Ah 2 st. 14 Ah 2 st. 20 Ah	Vägg eller 19" rack (5 HE)	Höjd: 209 mm Bredd: 429 mm Djup: 196 mm
	BAS 27 100-XM	5269702	10 A				
	BAS 27 100-XL	5269608	10 A		2 st. 28 Ah 2 st. 45 Ah	Vägg eller 19" rack (12 HE)	Höjd: 475 mm Bredd: 420 mm Djup: 246 mm
	BAS 27 200-XL HS	5218379	20 A				
	BAS 27 300-XL HS	5218382	30 A				
BAS 19" 24 V batteribackup (U - Utgående produkt läs mer på sida 3.)							
Artikel	E-nummer	Strömuttag	Spänning	Batterikapacitet	Montering	Mått	
	BAS 27 100-19" HS	5218378	10 A	Batterihylla krävs	19" rack (5 HE)	Höjd: 187 mm Bredd: 430 mm Djup: 202 mm	
	BAS 27 200-19" HS	5218381	20 A				
	BAS 27 300-19" HS	5218384	30 A				
BAS uppfyller kraven enligt följande svenska och europeiska regelverk och normer: EMC Directive 2014/30/EU. Low Voltage Directive 2014/35/EU. CE-marking 765/2008.							
Larmkort	E-nummer	Beskrivning					
	T/BAS LKA L 5260213	Avancerat larmkort LKA. För mer information: www.milleteknik.se					
	T/BAS-SDX-XM L 5269740	Larmkort med självdiagnostik SDX. För mer information: www.milleteknik.se					
	T/BAS-SDX-XL/19" L 5269694						

Utgår 2019



Har du frågor eller vill beställa?

Beställ hos våra återförsäljare och distributörer, se sida 46.

För mer information: sales@milleteknik.se eller

www.milleteknik.se

För offert eller direktbeställning: order@milleteknik.se

Ring oss gärna: 031-340 02 30.